



# Indicador Timestrip NEO Fridge TT525-AB

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Modelo</b>                 | Timestrip® NEO Fridge TT525-AB          |
| <b>Material</b>               | Plástico rígido                         |
| <b>Dimensiones</b>            | 24,7 mm x 44,6 mm x 6,0 mm              |
| <b>Peso</b>                   | 6 g                                     |
| <b>Batería</b>                | Pila de botón de litio CR2032           |
| <b>Vida activa</b>            | 1 año                                   |
| <b>Duración</b>               | Hasta 2 años                            |
| <b>Temperatura operativa</b>  | Rango de -20°C a +60°C                  |
| <b>Sensor</b>                 | CNT interno                             |
| <b>Modo de uso</b>            | De un solo uso, no reversible           |
| <b>Activación</b>             | Presionar el botón durante 3,5 segundos |
| <b>Retraso de inicio</b>      | 30 minutos                              |
| <b>Frecuencia de muestreo</b> | Cada 32 segundos                        |

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alarmas de temperatura</b>                                                                                                             |
| Alta: >8°C (±0,5°C) durante 2, 4, 6, 8 horas acumuladas                                                                                   |
| Baja: <2°C (±0,5°C) durante 30 min                                                                                                        |
| Muy baja: <-0,5°C (±0,5°C) durante 10 min                                                                                                 |
| <b>Indicadores LED</b>                                                                                                                    |
| Proveen alertas visuales claras según el tiempo de infracción y la temperatura registrada                                                 |
| <b>Aplicaciones</b>                                                                                                                       |
| Monitoreo de temperatura durante almacenamiento y transporte de vacunas, productos farmacéuticos, kits de diagnóstico, sangre y alimentos |